


**CNMM 160616, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
lastunmurtaja	PX
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	CA115P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160616
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä