


**CNMG 120412, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Laji	CA115P
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PMG
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

