

**Sorvauskääntöterä CNMG 120416 rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PH
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä