

**CNMG 190612, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Lastuava aine	KM
Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190612
lastunmurtaja	PH

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä