

**DNMG 150608, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v _c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA115P
lastunmurtaja	PQ
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä