

**DNMG 150604, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
lastunmurtaja	PMG
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä