


**CNMM 190612, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Laji	CA115P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	PX
Nirkon säde	1,2 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190612
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä