


**CNMM 190616, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
lastunmurtaja	PX
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	1,6 mm
Laji	CA115P
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä