

**DNMG 150604, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA115P
lastunmurtaja	PQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä