

**DNMG 150616, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	170 - 380 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150616
lastunmurtaja	PH
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	CA115P
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä