

**TNMG 220404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251586 CA115P |
| GTIN | 4960664046355 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 5 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 180 - 400 m/min |
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 220404 |
| Laji | CA115P |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuava aine | KM |
| lastunmurtaja | PMG |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Pääkäyttöalue | P |
| Syöttö f | 0,15 - 0,5 mm/kierr, |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä