


**SNMG 150612, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Syöttö f	0,3 - 1 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PH
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä