

**VBMT 160408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160408
Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 340 m/min
lastunmurtaja	HQ
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä