

**DCMT 070208, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Laji	CA115P
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK

ISO-koodi-kääntöterä

DCMT 070208

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä