


**CNMG 120404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	CA115P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PMG
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä