

**VBMT 160404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	HQ
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 340 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä