


**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,14 - 0,5 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA115P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
lastunmurtaja	WQ
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä