


**CNMG 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA115P
lastunmurtaja	PH
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	jatkuva

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä