

**CNMG 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA115P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	PMG
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Koneistusehto	jatkuva
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

