


**CNMG 120412 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA115P
lastunmurtaja	WQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,14 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä