


**CNMG 120412, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Laji	CA115P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	PH
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä