


**CNMG 160608, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250376 CA115P |
| GTIN         | 4960664042722 |
| Tuoteluokka  | 25E           |

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                |
| Koneistusehto                   | jatkuva               |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 160608           |
| Pääkäyttöalue                   | P                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                     |
| Lastuava aine                   | KM                    |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta              |
| Syöttö f                        | 0,28 - 0,88 mm/kierr, |
| lastunmurtaja                   | PH                    |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 170 - 380 m/min       |
| Laji                            | CA115P                |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 1 - 10 mm             |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä