

**CNMG 160612, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
lastunmurtaja	PH
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	170 - 380 m/min
Syöttö $f$	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä