

**CNMG 190608, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PH
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190608
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä