


**CNMG 160616, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Laji	CA115P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	PH
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä