


**CNMM 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PX
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä