

**WN.G 080408, Laji: CA115P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	WN.G 080408
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	PMG
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä