


**CNMM 160612, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	1 - 11 mm
lastunmurtaja	PX
Laji	CA115P
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,25 - 0,9 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160612
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä