


**CC.T 09T304, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Laji	CA115P
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT09T304-HQ CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 270 m/min
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä