


**CCMT 120412, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120412
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 340 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 3 mm
lastunmurtaja	GK

Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä