

**CNMG 190616, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
lastunmurtaja	PH
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Laji	CA115P
Syöttö f	0,28 - 0,88 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä