

**CCMT 060204, Laji: CA115P**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260192 CA115P |
| GTIN | 4960664045327 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 90 - 340 m/min |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Toleranssi | M |
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 060204 |
| lastunmurtaja | GK |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Laji | CA115P |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lastuamissyvyys a _p | 0,5 - 3 mm |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |