

**DC.T 11T304, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Toleranssi	M
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	HQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 340 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Laji	CA115P
Lastuava aine	KM

Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä