

**Sorvauskääntöterä DNMG 150608 Esirouhintaan, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
lastunmurtaja	PMG
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA115P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä