

**DNMG 150608, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	170 - 380 m/min
lastunmurtaja	PH
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Laji	CA115P
Nirkon säde	0,8 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä