

**DNMG 150612, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PMG
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä