

**SNMG 120404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
lastunmurtaja	PQ
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Laji	CA115P
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä