

**TNMG 160408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	PMG
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä