


**SNMG 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
Laji	CA115P
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 11 mm
lastunmurtaja	PH
Syöttö $f$	0,3 - 1 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	170 - 380 m/min

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä