


**SNMG 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	CA115P
lastunmurtaja	PMG
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	jatkuva

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä