

**TNMG 160404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	CA115P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
lastunmurtaja	PMG
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Syöttö f	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	P

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä