

**TNMG 160408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	PQ
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä