

**SNMG 120408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Laji	CA115P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
lastunmurtaja	PQ
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä