


**WN.G 080404, Laji: CA115P**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Laji	CA115P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
lastunmurtaja	PMG
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	WN.G 080404
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm

Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä