

**TNMG 220408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Syöttö $f$	0,15 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PMG
Laji	CA115P
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	180 - 400 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 220408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä