

**VNMG 160404, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251752 CA115P |
| GTIN | 4960664042159 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| lastunmurtaja | PQ |
| Pääkäyttöalue | P |
| Laji | CA115P |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 180 - 400 m/min |
| Syöttö f | 0,13 - 0,4 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | VNMG 160408 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Lastuava aine | KM |
| Koneistusehto | jatkuva |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä