

**WNMG 080404 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Syöttö f	0,14 - 0,55 mm/kierr,
Laji	CA115P
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
lastunmurtaja	WQ
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä