

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Laji	CA115P
lastunmurtaja	WP
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 1,2 mm
Syöttö f	0,06 - 0,42 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä