

**WNMG 080408, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Syöttö f	0,07 - 0,3 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	HQ
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA115P
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä