


**WNMG 080416, Laji: CA115P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,15 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080416
lastunmurtaja	PMG
Toleranssi	M
Nirkon säde	1,6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Laji	CA115P
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 400 m/min

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä